

Garant**Plochý úhelník nerez, přesnost 1, Délka ramen: 300X200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451030 300X200
GTIN	4045197444134
Třída artiklu	41G

Popis**Provedení:**

Přesně broušené vysoké a ploché strany. Jemně broušené zkušební plochy. Úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Bezpečný ochranný obal pro transport.

Použití:

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

Přesnost:

DIN 875 / 1 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Technický popis

Pravoúhlost	0,025 mm
Průřez ramene	40×8 mm
Délka ramen	300×200 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	1

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Ploché úhelník

Služby

Kalibrace DAKkSPloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750
KalibracePloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm	025000 300

Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 300X200 mm	451600 300X200
---	----------------