

Garant**Vlasový příložný úhelník nerez, přesnost 00, Délka ramen: 150X100mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Třída artiklu	41G

Popis

Provedení:

Nejvyšší přesnost. Se dvěma klínovitými vlasovými měřicími hranami na dlouhém rameni. Kompletně kalený, odstraněné pnutí. Stojaté strany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

Se silným příložným ramenem.

Použití:

Pro kontroly metodou světelné štěrbin.

Technický popis

Délka dlouhého ramena	150 mm
Průřez ramena – krátké rameno	22×12 mm
Průměr ramena – dlouhé rameno	22×4 mm
Pravouhlost	0,004 mm
Délka krátkého ramena	100 mm
Norma	DIN 875/00

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Kalibrování	F1
Druh produktu	Vlasový úhelník

Služby

Kalibrace Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm	025000 300
Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750