

Mitutoyo**Třmenový mikrometr s prizmatickým dotekem, Rozsah měření: 1-15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422300 1-15
GTIN	4946368009964
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

S prizmatickým dorazem pro měření trojhranných popř. pětihranných obrobků. Měřicí třmen lakovaný. Stoupání vřetena korigované podle úhlu prizmatu. **3hran** s úhlem prizmatu 60°.

Použití:

Pro měření **3- nebo 5břitých nástrojů** (frézy, výstružníky).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovací měřky.

Technický popis

Rozsah měření	1 - 15 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Úhel prizma	60 (3hran) stupeň
Ø vřetene	6,35 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B8
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

SlužbyKalibrace Třmenový mikrometr boků závitu včetně
nastavovací měrky Maximální jmenovitý rozměr 100 mm

022320 100