

Mitutoyo**Třmenový mikrometr s prizmatickým dotekem, Rozsah měření: 10-25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 422300 10-25 |
| GTIN | 4946368009971 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

S prizmatickým dorazem pro měření trojhranných popř. pětihranných obrobků. Měřicí třmen lakovaný. Stoupání vřetena korigované podle úhlu prizmatu. **3hran** s úhlem prizmatu 60°.

Použití:

Pro měření **3- nebo 5břítých nástrojů** (frézy, výstružníky).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovací měřky.

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Rozsah měření | 10 - 25 mm |
| Ø vřetene | 6,35 mm |
| Ø měřicího válce | 18 mm |
| Úhel prizma | 60 (3hran) stupeň |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Kalibrování | B8 |
| Norma | DIN 863 |
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |

Druh produktu

Třmenový mikrometr

SlužbyKalibrace Třmenový mikrometr boků závitu včetně
nastavovací měrky Maximální jmenovitý rozměr 100 mm

022320 100