

**Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 200X130mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 452590 200X130 |
| GTIN | 4045197372147 |
| Třída artiklu | 42F |

Popis**Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický popis

| | |
|---------------|------------|
| Průřez ramene | 30×6 mm |
| Pravouhlost | 0,04 mm |
| Délka ramen | 200×130 mm |
| Kalibrování | F1 |
| Norma | DIN 875 |
| Přesnost | 2 |

Druh produktu

Ploché úhelník

SlužbyKalibrace DAkkSPloché, dorazový a vlasový úhelník
Maximální délka ramene 750 mm

025010 750

KalibracePloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální
délka ramene 300 mm

025000 300

Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 200X130 mm

451600 200X130