

Garant**Příložný úhelník nerez, přesnost 0, Délka ramen: 200X130mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Třída artiklu	41G

Popis**Provedení:**

Přesný úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Stojaté hrany broušené a zvláště přesně nastavené, ploché strany broušené.

Použití:

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

Přesnost:

DIN 875 / 0 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,007 mm.

Technický popis

Průřez ramene	30×7 mm
Pravouhlost	0,009 mm
Délka ramen	200×130 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	0

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Příložený úhelník

Služby

Kalibrace Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm	025000 300
Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750

Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 200X130 mm	451600 200X130
---	----------------