


Garant**Konzole ZeroClamp s 1 upínacím místem, Typ: 12809****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360030 12809
GTIN	4045197416001
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Ø upínacího hrnce **120 mm**, s indexací. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Vhodné pro:

Pro základní desky s roztečí 200.

Rozsah dodávky:

Včetně spojovacího konektoru a upínacího čepu č. 360025 vel. 18M16.

Zvláštní příslušenství:

Rychlospojka č. 360019 vel. 10241 a vel. 1003.

Technický popis

Počet upínacích čepů	2
----------------------	---

Výška nastavby H	150 mm
Šířka B	198 mm
Typ	12809
Řada	ZeroClamp
Připojovací závit	1/8 palec
Druh produktu	Konzole

Příslušenství

Rychlospojka ZeroClamp Typ 10003	360019 10003
Rychlospojka ZeroClamp Typ 10241	360019 10241