

**Garant****Příložný úhelník nerez, přesnost 1, Délka ramen: 75X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Třída artiklu	41G

**Popis****Provedení:**

Přesně broušené vysoké a ploché strany. Jemně broušené zkušební plochy. Úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Dodávka v plastovém boxu.

**Použití:**

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

**Přesnost:**

**DIN 875 / 1** úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,015 mm.

**Technický popis**

Pravoúhlost	0,014 mm
Průřez ramene	15×4 mm
Délka ramen	75×50 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	1

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Příložený úhelník

### Služby

Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750
KalibracePlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 100 mm	025000 100

### Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 75X50 mm	451600 75X50
---	--------------