


**Garant****Vlasový úhelník kalený nerez, přesnost 00, Délka ramen: 25X20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	450040 25X20
GTIN	4045197444035
Třída artiklu	41G

## Popis

**Provedení:**

Nejvyšší přesnost. Se zkosenou vlasovou měřicí hranou na úzkém a dlouhém ramenu. Pevná, kompletně kalená ocel zbavená pnutí. Stojanové strany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

**Použití:**

Pro konstrukci přípravků a nástrojů.

## Technický popis

Délka krátkého ramena	20 mm
Délka dlouhého ramena	25 mm
Pravouhlost	0,003 mm
Průřez ramena – krátké rameno	4x3,5 mm
Norma	DIN 875/00
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Kalibrování	F1
Druh produktu	Příložený úhelník

**Služby**

Kalibrace Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 100 mm	025000 100
--	------------