

Garant**Plochý úhelník nerez, přesnost 0, Délka ramen: 50X40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451010 50X40
GTIN	4045197444059
Třída artiklu	41G

Popis**Provedení:**

Přesný úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Stojaté hrany broušené a zvláště přesně nastavené, ploché strany broušené.

Použití:

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

Přesnost:

DIN 875 / 0 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,007 mm.

Technický popis

Pravoúhlost	0,007 mm
Průřez ramene	15×4 mm
Délka ramen	50×40 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	0

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Ploché úhelník

Služby

Kalibrace Ploché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 100 mm	025000 100
Kalibrace DAkkSPloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750