

Mitutoyo**Třmenový mikrometr s prizmatickým dotekem, Rozsah měření: 5-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422300 5-25
GTIN	4946368010151
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

S prizmatickým dorazem pro měření trojhranných popř. pětihranných obrobků. Měřicí třmen lakovaný. Stoupání vřetena korigované podle úhlu prizmatu. **5hran** s úhlem prizmatu 108°.

Použití:

Pro měření **3- nebo 5břítých nástrojů** (frézy, výstružníky).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovací měrky.

Technický popis

Úhel prisma	108 (5hran) stupeň
Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	5 - 25 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B8
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr
Služby	
Kalibrace Třmenový mikrometr boků závitů včetně nastavovací měrky Maximální jmenovitý rozměr 100 mm	022320 100