

**Mitutoyo****Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Mezní chyby přesnější, než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. **Kombinovaná ráčna** (omezení točivého momentu v bubnu a rychloposuvu) pro obsluhu jednou rukou a použití v držáku.

**Výhoda:**

**Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.**

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 nastavovací měrka.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497445.

**Technický popis**

Ø vřetene	6,35 mm
Stoupání vřetena	2 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Mezní chyba	2 µm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B1

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

## Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2