

**Mitutoyo****Digitální třmenový mikrometr pro měření drážek, Rozsah měření: 25-50mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 421640 25-50  |
| GTIN           | 4946368508009 |
| Třída artiklu  | 44A           |

## Popis

### Provedení:

**Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia.** Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehťačky 5 – 10 N.

### Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měrky, 1 baterie č. 081560 vel. 357.

### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

## Technický popis

|  |                    |
|--|--------------------|
| Rozsah měření                            | 25 - 50 mm         |
| Kalibrování                              | B2                 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357         |
| Počet obsažených baterií                 | 1                  |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi |
| Norma                                    | DIN 863            |
| Rozhraní                                 | Rozhraní USB       |
| Rozhraní                                 | Rozhraní Digimatic |
| Měřicí technika                          | digitální          |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Obal          | Stabilní box       |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |

## Služby

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky<br>Maximální rozsah měření 100 mm       | 022040 100 |
| Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky<br>Maximální rozsah měření 100 mm | 022050 100 |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2          | 497445 D2   |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2        | 497445 USB2 |
| Vysílač Typ S16E                                     | 498966 S16E |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357 | 081560 357  |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1          | 497445 D1   |
| Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm               | 421100 25   |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ  | 498975      |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ                 | 498965      |