

**Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 500X250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	452590 500X250
GTIN	4045197372185
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický popis

Pravouhlost	0,07 mm
Průřez ramene	40×8 mm
Délka ramen	500×250 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	2

Druh produktu

Ploché úhelník

Služby

Kalibrace Ploché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm

025000 750

Kalibrace DAkkSPloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm

025010 750