

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421660 0-25
GTIN	4946368689531
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia. Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřící vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehačky 5 – 10 N.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měřky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

Technický popis

Rovnoběžnost měřicích ploch	4 µm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Kalibrování	B1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
KalibrováníTřmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1