

Hartig

Závitový třmenový mikrometr bez vložek, Rozsah měření: 0-25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Kalené, broušené měřicí vřeteno s otvorem pro měřicí nástavce. Protireflexně chromovaný měřicí válec. S ráčnou a rychloposuvem (frikční spojka) pro rychlé nastavení. Třmen s tepelnou izolací.

Použití:

Pro pohotovité měření boků \varnothing vnějších závitů. Jeden pár nástavců (šterbina a hrot) je vhodný pro více stoupání. Předpokladem je zachování měřeného vrcholového úhlu.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky 60°, bez závitových vložek.

Zvláštní příslušenství:

Šterbiny a hroty č. 421652.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
\varnothing měřicího válce	20 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
\varnothing vřetene	6,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	Cena na poptávku

Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Příslušenství

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 2-3 mm	421652 2-3
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 3,5-5 mm	421652 3,5-5