

**Garant****Plochý úhelník nerez, přesnost 0, Délka ramen: 150X100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451010 150X100
GTIN	4045197444080
Třída artiklu	41G

**Popis****Provedení:**

Přesný úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Stojaté hrany broušené a zvláště přesně nastavené, ploché strany broušené.

**Použití:**

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

**Přesnost:**

**DIN 875 / 0** úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,007 mm.

**Technický popis**

Pravoúhlost	0,008 mm
Průřez ramene	30×6 mm
Délka ramen	150×100 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	0

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Ploché úhelník

### Služby

Kalibrace DAkkSPloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750
KalibracePloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm	025000 300

### Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 150X100 mm	451600 150X100
---	----------------