

Mitutoyo

Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 75-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	421572 75-100
GTIN	4946368599595
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Mezní chyby přesnější, než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. **Kombinovaná ráčna** (omezení točivého momentu v bubnu a rychloposuvu) pro obsluhu jednou rukou a použití v držáku.

Výhoda:

Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 nastavovací měrka.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

Technický popis

Ø vřetene	6,35 mm
Stoupání vřetena	2 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Mezní chyba	2 µm
Rozlišení	0,001 mm

Kalibrování	B2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Vysílač Typ S16E	498966 S16E