

Garant**Příložný úhelník nerez, přesnost 1, Délka ramen: 250X165mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Třída artiklu	41G

Popis**Provedení:**

Přesně broušené vysoké a ploché strany. Jemně broušené zkušební plochy. Úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Bezpečný ochranný obal pro transport.

Použití:

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

Přesnost:

DIN 875 / 1 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Technický popis

Průřez ramene	35×7 mm
Pravouhlost	0,023 mm
Délka ramen	250×165 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	1

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Příložený úhelník

Služby

Kalibrace Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm	025000 300
Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750

Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 250X165 mm	451600 250X165
---	----------------