

Hartig

**Závitový třmenový mikrometr bez vložek, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422340 25-50
GTIN	4250099618365
Třída artiklu	46P

**Popis****Provedení:**

Kalené, broušené měřicí vřeteno s otvorem pro měřicí nástavce. Protireflexně chromovaný měřicí válec. S ráčnou a rychloposuvem (frikční spojka) pro rychlé nastavení. Třmen s tepelnou izolací.

**Použití:**

**Pro pohotovité měření boků  $\varnothing$  vnějších závitů.** Jeden pár nástavců (šterbina a hrot) je vhodný pro více stoupání. Předpokladem je zachování měřeného vrcholového úhlu.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky 60°, bez závitových vložek.

**Zvláštní příslušenství:**

Šterbiny a hroty č. 421652.

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
$\varnothing$ vřetene	6,5 mm
$\varnothing$ měřicího válce	20 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	Cena na poptávku

Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Příslušenství

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 2-3 mm	421652 2-3
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 5,5-7 mm	421652 5,5-7