

**Sada drátů na měření závitů, Ø drátu: 0,895mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422490 0,895
GTIN	2050001063540
Třída artiklu	46P

**Popis****Provedení:**

Měřicí dráty závitů jsou kalené a jemně lapované, držák matně chromovaný. Pojistný kroužek v upínacím otvoru zajišťuje bezpečné, otočné usazení na měřicím vřetenu.

**Použití:**

Pro stanovení boků vnějších Ø závitů podle metody tří drátů ve spojení s třmenovým mikrometrem nebo s délkoměrem.

**Rozsah dodávky:**

Jedna sada obsahuje jeden držák s jedním a jeden držák se dvěma měřicími dráty v plastovém boxu.

**Upozornění:**

**Při objednání prosím uvádějte bezpodmínečně Ø měřicího vřetena** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

**Technický popis**

Ø drátu	0,895 mm
Pro závit	M10
Zkušební měrka M dle DIN 13 list 1	10,414 mm
Pro stoupání závitu P	1,5

Mezní chyba	±1 µm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	L16
Druh produktu	Drát na měření závitů
Pro Ø vřetena	6,35 mm
Pro Ø vřetena	6,5 mm
Pro Ø vřetena	6,8 mm
Pro Ø vřetena	7,5 mm
Pro Ø vřetena	8 mm

### Služby

Kalibrace DAkkSDrát na měření závitů Typ GMD	028910 GMD
KalibrováníDrát na měření závitů Typ GMD	028900 GMD