

**Třmenový mikrometr na měření drážek, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vtřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Ø vřetene	8 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Délka měřících břitů	6,5 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Šířka měřících břitů	0,75 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B1
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

SlužbyKalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky
Maximální rozsah měření 25 mm

022000 25

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací
měřky Maximální rozsah měření 100 mm

022010 100