

**Příložný úhelník přesnost 2, Délka ramen: 75X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	452600 75X50
GTIN	4045197205766
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický popis

Průřez ramene	15×5 mm
Pravouhlost	0,028 mm
Délka ramen	75×50 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	2

Druh produktu

Příložný úhelník

SlužbyKalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník
Maximální délka ramene 750 mm

025010 750

KalibracePlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální
délka ramene 100 mm

025000 100

Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 75X50 mm

451600 75X50