



## Sada drátů na měření závitů, Ø drátu: 1,100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	422490 1,100
GTIN	2050001063557
Třída artiklu	46P

### Popis

#### Provedení:

Měřicí dráty závitů jsou kalené a jemně lapované, držák matně chromovaný. Pojistný kroužek v upínacím otvoru zajišťuje bezpečné, otočné usazení na měřicím vřetenu.

#### Použití:

Pro stanovení boků vnějších Ø závitů podle metody tří drátů ve spojení s třmenovým mikrometrem nebo s délkoměrem.

#### Rozsah dodávky:

Jedna sada obsahuje jeden držák s jedním a jeden držák se dvěma měřicími dráty v plastovém boxu.

#### Upozornění:

**Při objednání prosím uvádějte bezpodmínečně Ø měřicího vřetena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).**

### Technický popis

Zkušební měrka M dle DIN 13 list 1	12,650 mm
Pro stoupání závitu P	1,75
Ø drátu	1,1 mm
Pro závit	M12

Mezní chyba	±1 µm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	L16
Druh produktu	Drát na měření závitů
Pro Ø vřetena	6,35 mm
Pro Ø vřetena	6,5 mm
Pro Ø vřetena	6,8 mm
Pro Ø vřetena	7,5 mm
Pro Ø vřetena	8 mm

## Služby

Kalibrování Drát na měření závitů Typ GMD	028900 GMD
Kalibrace DAkkSDrát na měření závitů Typ GMD	028910 GMD