

**Mitutoyo****Digitální třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia.** Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřící vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehačky 5 – 10 N.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měřky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497445.

**Technický popis**

Rozsah měření	75 - 100 mm
Rovnoběžnost měřících ploch	6 µm
Kalibrování	B2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

### Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

### Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975