

**Třmenový mikrometr na měření drážek, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Rozsah měření	25 - 50 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Délka měřících břitů	6,5 mm
Šířka měřících břitů	0,75 mm
Ø vřetene	8 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

**Služby**

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

**Příslušenství**

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm

421100 25