

**Garant****Příložný úhelník nerez, přesnost 1, Délka ramen: 400X265 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451040 400X265
GTIN	4045197444233
Třída artiklu	41G

**Popis****Provedení:**

Přesně broušené vysoké a ploché strany. Jemně broušené zkušební plochy. Úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Bezpečný ochranný obal pro transport.

**Použití:**

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

**Přesnost:**

**DIN 875 / 1** úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Kalibrování: F1

Pravouhlost: 0,03 mm

Průřez ramene: 45×10 mm

**Technický popis**

Pravouhlost	0,03 mm
Průřez ramene	45×10 mm
Délka ramen	400×265 mm
Kalibrování	F1

Norma	DIN 875
Přesnost	1
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Příložný úhelník

### Služby

Kalibrování Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	015020 750
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	015600 750
Kalibrování Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025000 750
Kalibrace DAkKS Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750

### Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 400X265 mm	451600 400X265
---	----------------