

**Mitutoyo****Digitální třmenový mikrometr pro měření závitů, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421650 50-75
GTIN	4946368695785
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia.** Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehačky 5 – 10 N.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měřky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Bez měřicích nástavců.****Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497445.

Hlavice pro měření závitů č. 421652.

**Technický popis**

Rozsah měření	50 - 75 mm
Kalibrování	B1
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022000 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

## Příslušenství

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 2-3 mm	421652 2-3
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm	421100 50
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 3,5-5 mm	421652 3,5-5
	421652 1-1,75

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání  
1-1,75 mm

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2

497445 USB2

Vysílač Typ S16E

498966 S16E