

Hartig

Závitový třmenový mikrometr bez vložek, Rozsah měření: 75-100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422340 75-100
GTIN	4250099618389
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Kalené, broušené měřicí vřeteno s otvorem pro měřicí nástavce. Protireflexně chromovaný měřicí válec. S ráčnou a rychloposuvem (frikční spojka) pro rychlé nastavení. Třmen s tepelnou izolací.

Použití:

Pro pohotovité měření boků \varnothing vnějších závitů. Jeden pár nástavců (šterbina a hrot) je vhodný pro více stoupání. Předpokladem je zachování měřeného vrcholového úhlu.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky 60°, bez závitových vložek.

Zvláštní příslušenství:

Šterbiny a hroty č. 421652.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

\varnothing vřetene	6,5 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
\varnothing měřicího válce	20 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	Cena na poptávku

Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Příslušenství

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 2-3 mm	421652 2-3