

Mitutoyo**Digitální přesný třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Velmi přesný digitální třmenový mikrometr. Přesné vřeteno s rotačním snímačem absolutní hodnoty. Speciální buben s ráčnou pro konstatní měřicí sílu 7– 9 N.

Rozsah dodávky:

Včetně krytu s tepelnou izolací pro minimalizaci vlivu teploty a 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Ø měřících ploch	3,2 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rovinnost měřících ploch	0,3 µm
Mezní chyba	0,6 µm
Rozlišení	0,0001 mm
Odečet	0,000005 palec
Kalibrování	B1
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------