

**Sada drátů na měření závitů, Ø drátu: 1,350mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422490 1,350
GTIN	2050001063564
Třída artiklu	46P

**Popis****Provedení:**

Měřicí dráty závitů jsou kalené a jemně lapované, držák matně chromovaný. Pojistný kroužek v upínacím otvoru zajišťuje bezpečné, otočné usazení na měřicím vřetenu.

**Použití:**

Pro stanovení boků vnějších Ø závitů podle metody tří drátů ve spojení s třmenovým mikrometrem nebo s délkoměrem.

**Rozsah dodávky:**

Jedna sada obsahuje jeden držák s jedním a jeden držák se dvěma měřicími dráty v plastovém boxu.

**Upozornění:**

**Při objednání prosím uvádějte bezpodmínečně Ø měřicího vřetena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).**

**Technický popis**

Pro stoupání závitu P	2
Pro závit	M14
Ø drátu	1,35 mm
Zkušební měrka M dle DIN 13 list 1	15,021 mm

Mezní chyba	±1 µm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	L16
Druh produktu	Drát na měření závitů
Pro Ø vřetena	6,35 mm
Pro Ø vřetena	6,5 mm
Pro Ø vřetena	6,8 mm
Pro Ø vřetena	7,5 mm
Pro Ø vřetena	8 mm

### Služby

Kalibrování Drát na měření závitů Typ GMD	028900 GMD
Kalibrace DAkkS Drát na měření závitů Typ GMD	028910 GMD