

HOLEX**Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 750X375mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	452590 750X375
GTIN	4045197372307
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický popis

Průřez ramene	45×10 mm
Pravoúhlost	0,095 mm
Délka ramen	750×375 mm
Norma	DIN 875
Přesnost	2
Druh produktu	Plochý úhelník

