

**Třmenový mikrometr na měření drážek, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vtřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozsah měření	50 - 75 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Šířka měřicích břitů	0,75 mm
Ø vřetene	8 mm
Délka měřicích břitů	6,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm

421100 50