

**Garant****Upínací hrnec ZeroClamp, Typ: 11886/90****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360040 11886/90
GTIN	4045197430816
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

Všechny součásti z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

**Použití:**

Pro individuální vestavbu do upínacích přípravků.

**Technický popis**

Ø upínacího hrnce d	90 mm
Přídržná síla	12,5 kN
Polohovací otvor je k dispozici	ne
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací hrnec

---

## Příslušenství

Těsnicí sada Pro Ø upínacího hrnce 90 mm

360044 90