



Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DS15/300



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Motor s **velmi tichým chodem** zaručuje i při **trvalém provozu** dlouhou životnost. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

Velmi robustní dvojitě brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Technický popis

Označení výrobce	DS15/300
Hmotnost	80 kg
Příkon	1100 W
Maximální počet otáček	1450 min ⁻¹
Šířka brusného kotouče T	40 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	76 mm
Ø brusného kotouče D	300 mm
Zdroj energie	Síťový provoz

Druh produktu

Dvojitá bruska

Příslušenství

Štít na ochranu zraku pro č. 077502 Typ DS2	077509 DS2
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596610 NK60
Úložný stůl na nástroje levý Typ AT2	077519 AT2
Strojní stojan Vhodný pro stroj DS15	077513 DS15
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596610 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596610 EK60
Úložný stůl na nástroje pravý Typ AT2	077525 AT2