




Plochý drážkový kámen broušený, Rozměr drážky b1 stroje a přípravku: 18mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375370 18
GTIN	4020772071738
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Ploché drážkové kameny se používají tehdy, **pokud je přípravek používán vždy jen na jednom stroji se stejnou šířkou drážky.**

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Přesnost:

Rozměr b = lícování h6.

Technický popis

Pro šrouby DIN 84, DIN 912	M6×16
Délka	22 mm
Rozměr drážky b ₁ stroje a přípravku	18 mm
Výška H	10 mm
Typ	6322B

Druh produktu

Vodicí vložka