


**Garant****Spádová čelist, Šířka čelistí: 80mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	360084 80
GTIN	4045197481450
Třída artiklu	310

## Popis

**Použití:**

Variabilní rozteče možné díky zkříženým upínacím lištám.

**Vhodné pro:**

Upínací lišta č. 360080.

**Upozornění:**

Použitelné pro upínací lišty od verze 3 (viz vyobrazení)! Můstek u vícenásobných upínacích lišt nesmí být širší než 5 mm.

## Technický popis

Upínací síla	5 kN
Upínací síla	10 kN
Upínací síla	15 kN
Upínací síla	20 kN
Krouticí moment	6 Nm
Krouticí moment	12 Nm
Krouticí moment	17,5 Nm

Krouticí moment	25 Nm
Šířka čelistí	80 mm
Maximální zdvih	3 mm
Upínací šroub OK	6 mm
Šroub ramena OK <sub>1</sub>	4 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák