

**HOLEX****Spirálové vrtáky HSS č. 114360 jako sada k doplnění, TiN, Typ: 1-10,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115265 1-10,5
GTIN	4045197024756
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Normální síla jádra bez rozšiřování.

Přesný výbrus špičky.

**Broušený profil:**

Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, vrták pro sériovou výrobu.

S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

**Technický popis**

Rozsah vrtání	1 - 10,5 mm
Vrtáky odstupňované po	0,5 mm
Počet vrtáků	24
Stopka	válcová stopka
Ø otvoru pod závit	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Počet břitů Z	2
Povlak	TiN

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice	35-40 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	56 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	31 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	6 m/min	S
GG(G)	vhodný	31 m/min	K
CuZn	omezené použití	80 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

**Příslušenství**

Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 10,2 mm	114360 10,2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 4,2 mm	114360 4,2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 10,5 mm	114360 10,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 3,3 mm	114360 3,3
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5