

Garant**Paralelní upínací čelist, Šířka čelistí: 48mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360085 48
GTIN	4045197482419
Třída artiklu	310

Popis**Použití:**

Variabilní rozteče možné díky zkříženým upínacím lištám.

Vhodné pro:

Upínací lišta č. 360080.

Upozornění:

Použitelné pro upínací lišty od verze 3 (viz vyobrazení)! Můstek u vícenásobných upínacích lišt nesmí být širší než 5 mm.

Technický popis

Šířka čelistí	48 mm
Krouticí moment	5 Nm
Krouticí moment	10 Nm
Krouticí moment	15 Nm
Krouticí moment	20 Nm
Upínací síla	5 kN
Upínací síla	10 kN
Upínací síla	15 kN

Upínací síla	20 kN
Maximální zdvih	3 mm
Upínací šroub OK	5 mm
Šroub ramena OK ₁	4 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák