


Garant**Vícenásobná upínací lišta 80, Délka lišty: 400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360080 400
GTIN	4045197479990
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- Všechny funkční plochy přesně broušené, přesnost párování 0,03 mm.
- Základní lišta a čelisti s kalenou povrchovou vrstvou.
- Kompaktní modulární konstrukce, vysoká upínací síla 20 kN, maximální utahovací moment 25 Nm.
- Upevňovací schéma vrtání pro upínací systém GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm) dodávaný sériově, možné na upínací/rastrové desky nebo pomocí upínek.
- Právítko na povrchu základní lišty umožňuje rychlé opakovatelné umístění upínacích nástavců na ozubení upínací lišty.
- Jednoduché upínání pomocí momentového klíče.

Použití:

- 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
- Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí, magnetická lišta, doraz obrobku viz č. 360084 až 360096. Momentový klíč viz č. 656050 vel. 60, upínací čep č. 360025 vel. 12M10, upínací příložka č. 360127

Upozornění:

Momentový klíč viz č. 656050 vel. 25, upínací čep č.360025 vel. 12M10.

Technický popis

Délka lišty	400 mm
-------------	--------

Výška H	35 mm
Délka L	400 mm
Šířka B	80 mm
Druh produktu	Napínací lišta

Příslušenství

Spádová čelist Šířka čelistí 26 mm	360084 26
Sada upínacích příložek 6dílná	360127
Spádová čelist Šířka čelistí 26DUO mm	360084 26DUO
Základní čelist Šířka čelistí 80 mm	360088 80
Předsazovací čelist Šířka čelistí / materiál 48STAHL mm	360090 48STAHL
Spádová čelist Šířka čelistí 48 mm	360084 48
Předsazovací čelist Šířka čelistí / materiál 80ALU mm	360090 80ALU
Předsazovací čelist Šířka čelistí / materiál 48ALU mm	360090 48ALU
Nástavbová čelist Materiál ALU	360089 ALU
Spádová čelist Šířka čelistí 80 mm	360084 80
Paralelní upínací čelist Šířka čelistí 48 mm	360085 48
Pevná čelist Šířka čelistí 80 mm	360086 80
Pevná čelist Šířka čelistí 26 mm	360086 26
Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 60 Nm	656050 60
Paralelní upínací čelist Šířka čelistí 80 mm	360085 80
Pevná čelist Šířka čelistí 48 mm	360086 48
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10	360025 12M10