

Garant**Paralelní upínací čelist, Šířka čelistí: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360085 80
GTIN	4045197482426
Třída artiklu	310

Popis**Použití:**

Variabilní rozteče možné díky zkříženým upínacím lištám.

Vhodné pro:

Upínací lišta č. 360080.

Upozornění:

Použitelné pro upínací lišty od verze 3 (viz vyobrazení)! Můstek u vícenásobných upínacích lišt nesmí být širší než 5 mm.

Technický popis

Šířka čelistí	80 mm
Upínací síla	5 kN
Upínací síla	10 kN
Upínací síla	15 kN
Upínací síla	20 kN
Krouticí moment	5 Nm
Krouticí moment	10 Nm

Krouticí moment	15 Nm
Krouticí moment	20 Nm
Maximální zdvih	3,5 mm
Upínací šroub OK	5 mm
Šroub ramena OK ₁	4 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák