

**Úhloměř s nastavitelnou lištou, Stupň. oblouk Ø×délka ramene: 300X600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

S délkově nastavitelnou lištou; konec lišty zkosený 45°. Otevřený půlkruhový stupňový oblouk se stupnicí 10 - 170°; odečet 1°. **Plocha stupnice protireflexně matně chromována.** S aretační maticí.

Kalibrování: F3

Odečet: 1 stupeň

Mezní chyba: ±30 úhlová min.

Technický popis

Ø sklonoměru	300 mm
Délka ramen	600 mm
Odečet	1 stupeň
Mezní chyba	±30 úhlová min.
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené

Obal	pouzdro
Kalibrování	F3
Druh produktu	Úhloměr

Služby

Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Úhloměr	015360
Kalibrování Úhloměr Typ GRAD	025810 GRAD
Rekalibrace DAkkS úhloměru GRAD	025820 GRAD