

**Garant****Upínací hrnec ZeroClamp, Typ: 138I-SET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360040 138I-SET
GTIN	4045197694737
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

Všechny součásti z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

**Použití:**

Pro individuální vestavbu do upínacích přípravků.

**Rozsah dodávky:**

Vždy 4 upínací hrnce.

10 × spojovací kusy pro vedení vzduchu.

Vedení vzduchu 1,5 m.

1 × rychlospojka č. 360019 vel. 10003.

1 × zásuvná spojka (vhodná pro rychlospojku).

**Upozornění:**

Výkresy resp. návody ke konstrukci vlastního upínacího systému jsou součástí dodávky. K zaplnění vyfrézovaných kanálů lze použít například 2složkovou pryskyřici.

**Technický popis**

Polohovací otvor je k dispozici	ano
Ø upínacího hrnce d	138 mm
Upínací hrnec č. 360040	138l
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací hrnec

## Příslušenství

Těsnicí sada Pro Ø upínacího hrnce 138 mm	360044 138
---	------------