

Garant**Spádová čelist, Šířka čelistí: 26mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360084 26
GTIN	4045197482082
Třída artiklu	310

Popis**Použití:**

Variabilní rozteče možné díky zkříženým upínacím lištám.

Vhodné pro:

Upínací lišta č. 360080.

Upozornění:

Použitelné pro upínací lišty od verze 3 (viz vyobrazení)! Můstek u vícenásobných upínacích lišt nesmí být širší než 5 mm.

Technický popis

Krouticí moment	6 Nm
Krouticí moment	12 Nm
Krouticí moment	17,5 Nm
Krouticí moment	25 Nm
Upínací síla	5 kN
Upínací síla	10 kN
Upínací síla	15 kN
Upínací síla	20 kN

Šířka čelistí	26 mm
Maximální zdvih	3 mm
Upínací šroub OK	6 mm
Šroub ramena OK ₁	4 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák