




Volný drážkový kámen broušený pro středění, Rozměr drážky b1 stroje: 14mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375375 14
GTIN	4020772071844
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Volné drážkové kameny se po hrubém vyrovnání přípravku zasouvají ze strany do drážek.

Při přepravě přípravku pak nevadí žádné dole vyčnívající vložky a nemůže tak dojít k poškození stolu stroje. Pro jeden stroj stačí vždy 2 kusy, resp. 4 kusy při dvojitém upnutí.

Norma:

DIN 6323

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Technický popis

Rozměr drážky b ₂ přípravku	20 mm
Délka	32 mm
Rozměr drážky b ₁ stroje	14 mm

Výška H ₁	5,5 mm
Výška H	14 mm
Typ	6323
Druh produktu	Vodicí vložka