



Univerzální úhломěr s lupou, Délka lišty: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	453500 300
GTIN	4045197294449
Třída artiklu	46R

Popis

Provedení:

Přehledné dílky a číslice plochy stupnice 4×90°. Nonius a stupňový kotouč jsou v jedné rovině a zajišťují tak **bezchybné odečítání bez paralaxní chyby**. Měřicí kotouč **protireflexně chromovaný**.

Měřicí lišta je čelně zkosená na 45° a 60°. Lze změnit její orientaci a přesouvat ji po celé délce. Noniový kotouč a posuvnou lištu lze aretovat šroubem s vroubkovanou hlavou. **S přesným nastavením** pomocí šroubu s vroubkovanou hlavou a **panoramatickou lupou** se zorným polem přes celý nonius.

Zvláštní příslušenství:

Svěrný držák č. 453520 (pro upevňování rýsovacích přístrojů č. 445152 – 445222), přídatný úhelník č. 45 č. 453600.

Náhradní díl:

Měřicí lišta č. 453510, náhradní lupa č. 453820 vel. 1.

Technický popis

Délka lišty	300 mm
Odečet	5 úhlová min,
Mezní chyba	±5 úhlová min.
Rozsah měření	360 stupeň
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Kalibrování	F4
Druh produktu	Úhloměr

Služby

KalibrováníUniverzální úhloměr Typ UNI	025710 UNI
--	------------

Příslušenství

Náhradní lišta, šířka drážky 2,5 mm Délka lišty 300 mm	453510 300
Přídavný úhelník	453600
Držák pro upnutí úhloměru	453520
Náhradní lupa pro úhloměr Typ 1	453820 1