

**Středicí úhelník, Délka ramen: 70mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	455000 70
GTIN	4045197205971
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Přesné ocelové provedení se stupnicí mm na liště. Funkční plochy přesně broušené, ploché strany přesně obrobeny.

Použití:

Pro orýsování středu okrouhlých ploch a hřídelů. Přikládá se křížmo 2 –3 krát.

Technický popis

Mezní chyba	0,3 úhlová min,
Rozměrová stupnice na liště	100 mm
Pro maximální Ø hřídele	90 mm
Průřez lišty	12×4,0 mm
Délka ramen	70 mm
Norma	Výrobní norma
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Kalibrování	F5
Druh produktu	Středicí úhelník

Služby

Kalibrování Dostředný, ostrý úhel a úhel zkosení Maximální délka ramene 300

025850 300