

**Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalené vřeteno a nereflexně chromovaný měřicí bubínek. **Otáčivé vřeteno**, s tvrdokovovou příložnou ploškou a ráčnou.

**Použití:**

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.

**Technický popis**

Délka upínací stopky	17 mm
Rozsah měření (dráha měření)	0 - 25 mm
Celková délka	113 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Upínací stopka Ø	12 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B3

Druh produktu

Vestavný mikrometr

**Služby**Kalibrování Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření  
25 mm

022280 25

Kalibrace DAkkS Vestavný mikrometr Maximální rozsah  
měření 50 mm

022290 50