

Mahr**Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 150-200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Měřicí vřeteno z nerezové oceli, kalené a broušené. Měřicí plochy osazeny tvrdokovem. Součásti pro obsluhu a odečítání matný chrom. S izolační ochranou rukou. Konstantní síla měření. Pohyblivý měřicí dotyk, s možností zpětného stažení. Obzvláště vhodné pro přesné sériové díly.

Přesnost:

Přesný úchylkoměr DIN 863 mikrometr 2 µm.

Rozsah dodávky:

Včetně přesného úchylkoměru Millimes č. 434674 vel. 50/1.

Technický popis

Rozlišení mikrometru	0,01 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Ø vřetene	7,5 mm
Rozsah měření přesného úchylkoměru	±0,05 mm
Rozsah měření	150 - 200 mm
Rozlišení přesného úchylkoměru	0,001 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B14
Druh produktu	Mikrometr s přesným úchylkoměrem

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem Maximální rozsah měření 200 mm	022400 200
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem Maximální rozsah měření 200 mm	022410 200

Příslušenství

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------