

Mitutoyo**Čelistový vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílkami a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nastavným a stavěcím šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	50 - 75 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	7 µm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

Kalibrace Čelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 75 mm

022360 75

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm

484030 75

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm

484030 70

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm

484030 50

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm

484030 65

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm

484030 55

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm

484030 60